

Garant**VC.T 160404, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Rază la colț	0,4 mm

Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire