




## Set de 3 bacuri moi tip segment, Oțel, Pentru universal tip: 250



### Date comandă

Numărul de comandă	313738 250
GTIN	4060576180243
Clasa articolului	33T

### Descriere

**Execuție:**

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată.**

**Aplicație:**

Prindere largă, cu deformare redusă.

**Material:**

Produs de calitate din 16MnCr5.

**Adaptat pentru:**

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

**Accesorii opționale:**

Piulițe Cod 313505 – 313605.

**Notă:**

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

### Descriere tehnică

Înălțime H	80 mm
Lățimea canalului D	16 mm
Lățime B	180 mm
Lungime L	80 mm
Distanță între găuri L	30 mm

Distanță orificii a	30 mm
Pentru universal tip	250 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung