



Polizor unghiular compact, Tip: 7222806



Date comandă

Numărul de comandă	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

Denumirea producătorului: CG13-125V

Putere absorbită: 1300 W

Turație maximă: 11500 min⁻¹

Interval de turație: 2800 - 11500 min⁻¹

Ø maxim al discurilor: 125 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 35 mm

Descriere tehnică

Greutate	2,3 kg
Ø maxim al discurilor	125 mm
Putere absorbită	1300 W
Tensiune de rețea	240 V
Interval de turație	2800 - 11500 min ⁻¹
Frecvență de rețea	50 Hz
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	CG13-125V
Adâncimea maximă de tăiere	35 mm
Particularitate	Sistem electronic de viteză
Blocaj contra repornirii	da
Turație maximă	11500 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular