



Polizor unghiular compact, Tip: 7222826



Date comandă

Numărul de comandă	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

Denumirea producătorului: CG17-125INOX

Putere absorbită: 1700 W

Turație maximă: 7500 min⁻¹

Interval de turație: 2200 - 7500 min⁻¹

Ø maxim al discurilor: 125 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 35 mm

Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere	35 mm
Blocaj contra repornirii	da
Putere absorbită	1700 W
Ø maxim al discurilor	125 mm
Turație maximă	7500 min ⁻¹
Denumirea producătorului	CG17-125INOX
Greutate	2,4 kg
Tensiune de rețea	240 V
Vibrație maximă conform EN	5 m/s ²
Particularitate	Sistem electronic de viteză
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Interval de turație	2200 - 7500 min ⁻¹
Frecvență de rețea	50 Hz
Tip produs	Polizor unghiular