



Polizor unghiular compact, Tip: 7222796



Date comandă

Numărul de comandă	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

Denumirea producătorului: CG10-125

Putere absorbită: 1000 W

Turație maximă: 11000 min⁻¹

Ø maxim al discurilor: 125 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 35 mm

Greutate: 2,1 kg

Descriere tehnică

Blocaj contra repornirii	da
Adâncimea maximă de tăiere	35 mm
Greutate	2,1 kg
Putere absorbită	1000 W
Frecvență de rețea	50 Hz
Particularitate	Formă scurtă
Turație maximă	11000 min ⁻¹
Tensiune de rețea	240 V
Vibrație maximă conform EN	8,5 m/s ²
Ø maxim al discurilor	125 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	CG10-125
Tip produs	Polizor unghiular