

**Garant****Freze din carbură MTC, neacoperită, Ø h6 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202247 8
GTIN	4045197571045
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**

**Așcuțire cu detalonare excentrică și lustruire suplimentară** în canalele pentru așchii pentru **evacuarea excelentă a așchiilor** la materiale pe bază de aluminiu ce produc așchii lungi.

**Aplicație:**

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)**, se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generație.

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ pentru frezare laterală în aluminiu cu așchii scurte	0,04 mm
Ø tăişului $D_c$	8 mm
Lăţimea teşiturii la 45°	0,2 mm
Forma cozii	HA
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,03 mm
Ø de degajare $D_1$	7,4 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	62 mm
Număr de dinţi $Z$	3
Ø cozii $D_s$	8 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Lungimea tăişului $L_c$	13 mm
Direcţia de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	h6
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Unghiul elicei	45 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	W
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	MTC
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu	recomandat	130 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	100 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	85 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	140 m/min	N
PE-HD	recomandat	100 m/min	N
PA 66	recomandat	110 m/min	N
PEEK	recomandat	100 m/min	N
PF 31	recomandat	85 m/min	N

Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
Cu	recomandat	80 m/min	N
CuZn	recomandat	100 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

**Servicii**

Coadă Tip HB

129100 HB