

**HOLEX****Set de chei tubulare, îndoite, Număr de chei: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	621346 11
GTIN	4062406750770
Clasa articolului	62C

**Descriere****Execuție:**

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți. Ref. 6 și 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la brațul lung și dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Conținut:**

câte 1 cheie Cod 621341: Ref. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

**Descriere tehnică**

Număr de chei	11
Unghi cca.	90 - 95 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Deschideri cheie egale pe ambele părți	da
Tip produs	Chei tubulare

## Accesorii

Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 6 mm	621341 6
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 7 mm	621341 7
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 8 mm	621341 8
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 10 mm	621341 10
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 11 mm	621341 11
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 12 mm	621341 12
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 13 mm	621341 13
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 17 mm	621341 17
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 19 mm	621341 19
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 22 mm	621341 22
Cheie tubulară, îndoită Deschiderea cheii 24 mm	621341 24