



## Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 24mm



### Date comandă

Numărul de comandă	621341 24
GTIN	4062406750732
Clasa articolului	62C

### Descriere

#### Execuție:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranțe deosebit de mici. Formă curbă specială, recomandată și pentru piulițe la bolțuri cu proeminență lungă. Aceeași deschidere a cheii pe ambele părți. Ref. 6 și 7 cu hexagon la ambele capete, de la Ref. 8, cu hexagon la brațul lung și dodecagon la cel scurt. Îndoită la cca 90 – 95°.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

### Descriere tehnică

Ø gaură F	16 mm
Lungime cheie L <sub>1</sub>	248 mm
Profil antrenare latură lungă	hexagonală
Deschiderea cheii	24 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil antrenare latură scurtă	Bi-hexagon
Lungime cheie L <sub>2</sub>	65 mm
Unghi	90 - 95 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Deschideri cheie egale pe ambele părți

da

Tip produs

Chei tubulare