

**Polizor pneumatic drept, Ø buçei elastice 6 mm scurt, Tip: 7405****Date comandă**

Numărul de comandă	079456 7405
GTIN	015451781507
Clasa articolului	03R

**Descriere****Execuție:**

Minipolizor drept cu turație ridicată de mers în gol, care permite o rectificare delicată și eficientă. Putere și control precise datorită regulatorului de turație încorporat.

**Livrare:**

Inclusiv câte 1× buçă elastică 1/4 inch și 6 mm.

**Descriere tehnică**

Greutate	0,5 kg
Vibrație maximă conform EN	3,6 m/s <sup>2</sup>
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Debit maxim de aer necesar	78 l/min
Lungime	200 mm
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Ø buçă elastică	6 mm
Racord filetat	NPT
Putere de ieșire	250 W
Zgomot de lucru	76,2 dB(A)

Turație maximă	28000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Polizor drept,