



Lanternă de buzunar cu LED Core cu baterii, Tip: P4-CORE



Date comandă

Numărul de comandă	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Seria Ledlenser Core, noua generație a renumitei serii P. **Advanced Focus System (AFS)** Sistemul Advanced Focus combină lentila și reflectorul, îmbinând astfel avantajele ambelor sisteme. Astfel se obține o focalizare excepțională a luminii, precum și un con de lumină în mare parte omogen, defocalizat. De aceea AFS se numără printre cele mai bune sisteme de focalizare pentru lămpi cu LED din lume.

Rapid Focus

Sistemele de focalizare obișnuite cu mecanism de rotire trebuie de regulă operate cu ambele mâini. În schimb, sistemul Rapid Focus permite reglarea rapidă a conului de lumină cu o singură mână.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterii.

Descriere tehnică

Durată de iluminare treaptă 2	9 h
Corpuri de iluminat	Modul LED

Flux luminos treapta 2	60 lm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	2
Flux luminos	120 lm
Tip de baterii	Micro, AAA
Denumirea producătorului	P4 Core
Lungimea totală	150 mm
Greutate	58 g
Clasă de protecție IP	IP 54
Durata de iluminare	5 h
Flux luminos treapta 3	15 lm
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Ø cap	15 mm
Rapid Focus	da
Advanced Focus System (AFS)	da
Durață de iluminare treapta 3	20 h
Tip produs	Lanternă de buzunar