



## Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator, Tip: P4R-CORE



### Date comandă

Numărul de comandă	081468 P4R-CORE
GTIN	4058205020398
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Seria Ledlenser Core, noua generație a renumitei serii P.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

### Descriere tehnică

Ø cap	15 mm
Flux luminos	200 lm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lungimea totală	150 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Flux luminos treapta 2	90 lm
Flux luminos treapta 3	15 lm

Durată de iluminare treapta 2	3 h
Greutate	55 g
Număr de acumulatori incluse	1
Durată de iluminare treapta 3	25 h
Durata de iluminare	1,5 h
Tip produs	Lanternă de buzunar