



## Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator, Tip: P2R-CORE



### Date comandă

Numărul de comandă	081468 P2R-CORE
GTIN	4058205020367
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Seria Ledlenser Core, noua generație a renumitei serii P.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

### Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Durata de iluminare	0,5 h
Lungimea totală	103 mm
Flux luminos treapta 3	15 lm
Flux luminos	120 lm
Clasă de protecție IP	IP 54
Greutate	36 g
Durată de iluminare treapta 3	5 h

Flux luminos treapta 2	50 lm
Durață de iluminare treapta 2	1 h
Ø cap	15 mm
Număr de acumulateoare incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Lanternă de buzunar