



Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator, Tip: P7R-CORE



Date comandă

Numărul de comandă	081468 P7R-CORE
GTIN	4058205020510
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Seria Ledlenser Core, noua generație a renumitei serii P.

Funcționare:

IP68: Protecție la scufundare de durată în apă (etanșeitate la apă) și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB și curea de mână.

Descriere tehnică

Durată de iluminare treapta 3	90 h
Greutate	202 g
Flux luminos treapta 3	15 lm
Flux luminos treapta 2	440 lm
Ø cap	35 mm
Durată de iluminare treapta 2	4 h
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Flux luminos	1000 lm

Tip acumulator	Litiu-Ion
Durata de iluminare	2 h
Lungimea totală	158 mm
Număr de acumulate incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 68
Tip produs	Lanternă de buzunar