

Lavete ESD de curățare, 50 buc., Mărime coadă: 50**Date comandă**

Numărul de comandă	972940 50
GTIN	4057989086101
Clasa articolului	98E

Descriere**Execuție:**

Lavetele ESD de curățare WIPEX®-MICRO se pot spăla la 90 °C, se pot steriliza și nu formează scame. Rezistența de scurgere cca 10¹⁰ Ω. Mărime 400 x 380 mm, pliat Z.

Material: 50% poliamidă, 50% poliester.

Culoare: albă

Livrare:

50 de lavete

caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Lungime: 400 mm

Lățime: 380 mm

Descriere tehnică

Lățime	380 mm
Lungime	400 mm
Material	50% poliamidă, 50% poliester
Culoarea	alb
caracteristică electrostatică	EGB/ESD

Tip produs

Lavetă de curățare