

Garant**Portsculă cu clichet, Oțel pur, Lungimea totală: 110mm****Date comandă**

Numărul de comandă	148701 110
GTIN	4062406754648
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Cu mandrină de prindere cu două bacuri pentru fixarea sculelor cu coadă pătrată. Mâner tip T deplasabil, cu canale pe mijloc și la ambele capete pentru fixarea bilei de blocare. **Suport cu înveliș din oțel inoxidabil.** Clichet reversibil pentru funcționare pe stânga/pe dreapta sau fix. **Construcție din oțel** pentru un efort de torsiune ridicat. Bacuri frezate și călite pentru o tenacitate ridicată și o duritate optimă a suprafeței.

Aplicație:

Ideal pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.

Notă:

Pentru dimensiunile pătratelor aferente altor referințe de tarozi și alezoare, consultați tabelele respectivelor grupe de produse.

Descriere tehnică

Capacitate □	4,5 - 8 mm
Lungimea totală	110 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M5 – M12
Bacuri de schimb Cod 148712 Ref.	110

Material	Oțel pur
Tip produs	Portsculă