

Garant**Portsculă cu clichet lungă, Oțel pur, Lungimea totală: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	149001 300
GTIN	4062406754693
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Cu mandrină de prindere cu două bacuri pentru fixarea sculelor cu coadă pătrată. Mâner tip T deplasabil, cu canale pe mijloc și la ambele capete pentru fixarea bilei de blocare. **Suport cu înveliș din oțel inoxidabil.** Clichet reversibil pentru funcționare pe stânga/pe dreapta sau fix. **Construcție din oțel** pentru un efort de torsiune ridicat. Bacuri frezate și călite pentru o tenacitate ridicată și o duritate optimă a suprafeței.

Aplicație:

Recomandat pentru filetarea în zonele adânci, greu accesibile.

Notă:

Pentru dimensiunile pătratelor aferente altor referințe de tarozi și alezoare, consultați tabelele respectivelor grupe de produse.

Descriere tehnică

Lungimea totală	300 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M5 – M12
Capacitate □	4,5 - 8 mm

Bacuri de schimb Cod 148712 Ref.	110
Material	Oțel pur
Tip produs	Portsculă