

**Garant****Portsculă cu clichet lungă, Oțel pur, Lungimea totală: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	149001 250
GTIN	4062406754686
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Cu mandrină de prindere cu două bacuri pentru fixarea sculelor cu coadă pătrată. Mâner tip T deplasabil, cu canale pe mijloc și la ambele capete pentru fixarea bilei de blocare. **Suport cu înveliș din oțel inoxidabil.** Clichet reversibil pentru funcționare pe stânga/pe dreapta sau fix. **Construcție din oțel** pentru un efort de torsiune ridicat. Bacuri frezate și călite pentru o tenacitate ridicată și o duritate optimă a suprafeței.

**Aplicație:**

Recomandat pentru filetarea în zonele adânci, greu accesibile.

**Notă:**

Pentru dimensiunile pătratelor aferente altor referințe de tarozi și alezoare, consultați tabelele respectivelor grupe de produse.

**Descriere tehnică**

Pentru tarozi de mână DIN 352	M3 – M10
Capacitate □	2,5 - 5,5 mm
Lungimea totală	250 mm

Bacuri de schimb Cod 148712 Ref.	85
Material	Oțel pur
Tip produs	Portsculă