

**Suport pentru alezat Forma E2, VDI 16, Alezaj d2 (H7): 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319305 12
GTIN	4062406745899
Clasa articolului	32U

Descriere**Execuție:**

- Cimentuit HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Arbore VDI perforat.
- Cu două duze de pulverizare cu bile.

Avantaj:

- De asemenea, potrivit pentru bare de alezat mai lungi.
- Setarea individuală de lungime a bare de alezat.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l_6	44 mm
l_7	34 mm
Alezaj d ₂ (H7)	12 mm
Filet canal de răcire	M5
Filetul șurubului de strângere	M8

Forma	E
Ref. VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 16
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI