

**Suport pentru alezat Forma E2, VDI 16, Alezaj d₂ (H7): 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319305 10
GTIN	4062406745882
Clasa articolului	32U

Descriere**Avantaj:**

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l ₇	34 mm
Alezaj d ₂ (H7)	10 mm
l ₆	44 mm
Filet canal de răcire	M5
Filetul șurubului de strângere	M6
Forma	E
Ref. VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 16

Tip produs

Suport pentru bare de alezat VDI