

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 20, Alezaj d2 (H7): 8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319310 8 |
| GTIN | 4062406754815 |
| Clasa articolului | 32U |

Descriere**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Alezaj d ₂ (H7) | 8 mm |
| l ₆ | 50 mm |
| l ₇ | 41 mm |
| Filet canal de răcire | M6 |
| Filetul șurubului de strângere | M6 |
| Forma | E |
| Ref. VDI | VDI 20 |
| d ₆ | 50 mm |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 |
| Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |

