

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 20, Alezaj d2 (H7): 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319310 12
GTIN	4062406754839
Clasa articolului	32U

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Standard:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

$l_6$	50 mm
Alezaj d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
$l_7$	41 mm
Filet canal de răcire	M6
Filetul șurubului de strângere	M8
Forma	E
Ref. VDI	VDI 20
$d_6$	50 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

