

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 20, Alezaj d₂ (H7): 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319310 10
GTIN	4062406754822
Clasa articolului	32U

Descriere**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l ₆	50 mm
Alezaj d ₂ (H7)	10 mm
l ₇	41 mm
Filet canal de răcire	M6
Filetul șurubului de strângere	M6
Forma	E
Ref. VDI	VDI 20
d ₆	50 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

