

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 20, Alezaj d₂ (H7): 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319310 20
GTIN	4062406754853
Clasa articolului	32U

Descriere**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l ₇	41 mm
Alezaj d ₂ (H7)	20 mm
l ₆	50 mm
Filet canal de răcire	M6
Filetul șurubului de strângere	M8
Forma	E
Ref. VDI	VDI 20
d ₆	50 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

