

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 30, Alezaj d<sub>2</sub> (H7): 10mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319320 10     |
| GTIN               | 4067263152194 |
| Clasa articolului  | 32U           |

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Standard:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| l <sub>6</sub>                 | 60 mm                            |
| Alezaj d <sub>2</sub> (H7)     | 10 mm                            |
| l <sub>7</sub>                 | 51 mm                            |
| Filet canal de răcire          | M6                               |
| Filetul șurubului de strângere | M6                               |
| Forma                          | E                                |
| Ref. VDI                       | VDI 30                           |
| d <sub>6</sub>                 | 68 mm                            |
| Cod de culoare fixare VDI      | VDI 30                           |
| Tip produs                     | Suport pentru bare de alezat VDI |

