

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 30, Alezaj d<sub>2</sub> (H7): 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319320 8
GTIN	4067263152170
Clasa articolului	32U

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descriere tehnică**

l <sub>6</sub>	60 mm
Alezaj d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
l <sub>7</sub>	51 mm
Filet canal de răcire	M6
Filetul șurubului de strângere	M6
Forma	E
Ref. VDI	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 30
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

