

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319330 25
GTIN	4062406755058
Clasa articolului	32U

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descriere tehnică**

Alezaj d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>6</sub>	75 mm
l <sub>7</sub>	61 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M10
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

