

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 40, Alezaj d₂ (H7): 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319330 8
GTIN	4062406755003
Clasa articolului	32U

Descriere**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l ₇	61 mm
Alezaj d ₂ (H7)	8 mm
l ₆	75 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M6
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

