

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 50, Alezaj d<sub>2</sub> (H7): 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319335 20
GTIN	4062406755102
Clasa articolului	32U

**Descriere****Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descriere tehnică**

l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
Alezaj d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M12
Forma	E
Ref. VDI	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 50
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

