

**Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319330 40
GTIN	4062406755072
Clasa articolului	32U

Descriere**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Alezaj d ₂ (H7)	40 mm
l ₇	76 mm
l ₆	90 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M10
Forma	E
Ref. VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Tip produs	Suport pentru bare de alezat VDI

