



## Portsculă pentru burghiu cu plăcuțe amovibile Forma E1, VDI 30, Alezaj d2 (H6): 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319175 25
GTIN	4067263152118
Clasa articolului	32U

### Descriere

**Aplicație:**

Pentru burghie cu plăcuțe amovibile cu răcire interioară.

**Standard:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descriere tehnică

Alezaj d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Ø exterior d <sub>3</sub>	45 mm
l <sub>1</sub> -0,2	75 mm
Filet canal de răcire	M8
Filetul șurubului de strângere	M12×1
Forma	E
Ref. VDI	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm

Cod de culoare fixare VDI

VDI 30

Tip produs

Portscule tipVDI