


**Garant****Panouri perforate pentru partea posterioară, recomandate pentru blaturi de lucru lungi: 1250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	920365 1250
GTIN	4062406755386
Clasa articolului	91S

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel îndoită cu □ de 9×9 mm la distanță de 37 mm.

Pentru fixarea posterioară la stațiile de lucru reglabile electric pe înălțime pentru solicitări ușoare. Panourile perforate sunt fixate pe interior cu șuruburi în partea posterioară la bara de distanțare transversală.

**Adaptat pentru:**

Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301–920306.

**Livrare:**

Cu material de fixare.

**Culoare:**

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Înălțime	334 mm
Greutate	6 kg
Lățime	1005 mm
Adâncime	70 mm
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete posterior