

Garant

Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Capacitate portantă max. 250 / 200 kg, blat Eluplan de culoare închisă, Tip: 1250/S

**Date comandă**

Numărul de comandă	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Soclu cu unitate de ridicare cu distanțări transversale laterale și posterioare în scopul stabilizării. Placă 50 mm grosime din Eluplan închis. Masă de lucru **cu** panouri laterale de glisare, montarea în serie e posibilă.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălțime, în negru, bare transversale în antracit 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Recomandare:

Activități ușoare de montaj pentru lucrul șezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

Descriere tehnică

Adâncime	750 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Greutate	98 kg

Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	da
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Forță portantă maximă	250 kg
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru lungime	1250 mm
ComfortClose	nu
Lățime	1250 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	720 - 1200 mm
Viteza cursei	38 mm/s
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Capacitate portantă la solicitare permanentă	250 kg
Material masă lucru	Eluplan de culoare închisă
Grosimea materialului	1 mm
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Tip produs	Masa de lucru