

Garant GRIDLINE

**Picior cu linie pentru curent, Înălțime 800 mm, Tip: DK****Date comandă**

Numărul de comandă	927062 DK
GTIN	4062406755546
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

**Livrare:**

Picior cu două prize cu contact de protecție, cu material pentru montaj, necablat.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării. Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.

Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm
Înălțime	800 mm

Adâncime	700 mm
Tip priză	K
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Curent nominal	16 A
Tensiune nominală	250 V
Lățime	50 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Înălțime 800 mm
Tip produs	Modul electric

## Accesorii

Compensarea înălțimii pentru bancurile de lucru GridLine Tip M12	927090 M12
Dispozitiv de alunecare pe podea, set de 2 bucăți Tip 2	927092 2