

Garant GRIDLINE

Picior cu curent și cu aer comprimat, Înălțime 800 mm, Tip: CZ**Date comandă**

Numărul de comandă	927067 CZ
GTIN	4062406755652
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

Livrare:

Picior cu două prize cu contact de protecție, cu material pentru montaj, necablat.
Înclusiv cuplaj de siguranță cu o singură mână, cuplaj cu eliberare rapidă NW 7.2 și filet de conectare de 3/8 inch, până la 10 bar.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 927122, în scopul rigidizării. Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.
Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	50 mm
--------	-------

Tip priză	E
Curent nominal	16 A
Tensiune nominală	250 V
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm
Adâncime	700 mm
Înălțime	800 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Înălțime 800 mm
Tip produs	Modul electric

Accesorii

Compensarea înălțimii pentru bancurile de lucru GridLine Tip M12	927090 M12
Dispozitiv de alunecare pe podea, set de 2 bucăți Tip 2	927092 2