



Încărcător, Tip: LITHIUM4



Date comandă

Numărul de comandă	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Stații de întreținere și de încărcare comandate cu microcontroler pentru celule de acumulator cu **monitorizarea fiecărui compartiment** și depistarea acumulatorilor cu defecte. Afișaj de stare pentru fiecare locaș de încărcare, decuplare automată la finalul încărcării, protecție la supraîncărcare și **încărcare de menținere**. Tensiune de intrare 100–240 V. Cu ecran LC, care permite o monitorizare detaliată a procesului de încărcare și mesaje de răspuns acustice suplimentare.

Aplicație:

Locuri de încărcare acumulator NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA sau 1 – 2 × Baby C.

Locuri de încărcare acumulator Li#Ion / LiFePO4: 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 etc.

Descriere tehnică

Număr maxim de locuri de încărcare	4
Lățime	96 mm
Înălțime	33 mm
Tensiune nominală	100 V
Curent maxim de încărcare	2 A

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Lungime	129,5 mm
Frecvență de rețea	50 Hz
Interfață	Interfață USB
Tip produs	Încărcător