




## Încărcător, Tip: C-MULTI



### Date comandă

Numărul de comandă	081590 C-MULTI
GTIN	4013674161126
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Stații de întreținere și de încărcare comandate cu microcontroler pentru celule de acumulator cu **monitorizarea fiecărui compartiment** și depistarea acumulatorilor cu defecte. Afișaj de stare pentru fiecare locaș de încărcare, decuplare automată la finalul încărcării, protecție la supraîncărcare și **încărcare de menținere**. Tensiune de intrare 100–240 V. Cu tehnologie inteligentă „PERFECT 7” de încărcare (testare rapidă a capacității, preîncărcare, analiza stării acumulatorului, încărcare rapidă, dezactivare IQ, încărcare top#off, încărcare cu amperaj redus) și cu afișaj în 3 culori cu LED-uri, pentru citirea stării celulelor.

#### Aplicație:

**Locuri de încărcare acumulator NiMH:** 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D și 1 × bloc 9V.

### Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Lungime	151,8 mm
Curent maxim de încărcare	0,8 A
Frecvență de rețea	50 Hz

Înălțime	149,6 mm
Tensiune nominală	100 - 240 V
Lățime	47 mm
Număr maxim de locuri de încărcare	5
Interfață	Interfață USB
Tip produs	Încărcător