

WEKEM®**Rășină epoxidică cu uscare în 5 minute, Cantitate de umplere: 50ml**

Date comandă

Numărul de comandă	083387 50
GTIN	4260205360507
Clasa articolului	08G

Descriere

Execuție:

Adeziv instant din 2 componente, cu rezistență mare la tracțiune și la forfecare, nu se contractă și este rezistent la numeroase substanțe chimice. Lipește **metalul, sticla, ceramica, lemnul, betonul** și realizează lipiri între aceste materiale. Utilizare simplă. Adezivul se întărește eficient chiar și la temperaturi joase.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Descriere tehnică

Rezistența la funcționare conform	20 - 30 min
Culoarea	transparent
Valabilitate de la data producției	12 lună
Rezistența la forfecare prin întindere	12 - 14 N/mm ²
Temperatură de procesare	15 - 25 °C
Intervalul de temperatură	-40 - 80 °C

Fișă de date

Tip produs

Adeziv din două componente