

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7415-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	S
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 90 m/min
Toleranță	M
Categorie	HB7415-1
Sfărâmător de așchii	TIM
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire