

Garant**Freză-disc, neacoperită, Ø×lățime js16×k11: 80X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	185820 80X10
GTIN	4045197097972
Clasa articolului	11U

Descriere**Execuție:**

Cu dantură alternantă, guler supraînălțat pe alezaj și canal de pană.

Aplicație:

Pentru **canelări sau retezări**, atunci când suprafețele laterale ale piesei trebuie să fie exacte și cu rugozitate bună.

Notă:

f_z pentru $a_e = 0,1 \times D$.

Descriere tehnică

Lățime de tăiere	10 mm
Avans f_z în oțel < 750 N/mm ²	0,06 mm
Ø tăişului D_c	80 mm
Ø găurii H7	27 mm
Număr de dinți Z	16
Tip de coadă	cu alezaj

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 5
Standard	DIN 885 A
Profil de frezare	cu dantură încrucișată
Tip	N
Toleranță Ø nominal	js16
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză-disc

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	19 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	19 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	9 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	180 m/min	N
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		