

**Garant****DNMG 110404, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110404 HB725-1 Categorie: HB725-1  
Sfârâmător de așchii: UM1  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 6 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB725-1
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404

Toleranță	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârșământor de așchii	UM1
Aplicația principală	UNI
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire