

Garant**CNMG 120412, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250160 HB725-1
GTIN	4062406750558
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120412 HB725-1 Categorie: HB725-1
Sfârâmător de aşchii: UM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroşare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Aplicația principală	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Toleranță	M
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Categorie	HB725-1
Sfărâmător de așchii	UM1
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire