

Garant**WNMG 060408, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 060408 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârâmător de așchii: UN1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Numărul de schimbări / tăisuri	6
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Categorie	HB725-1
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	UNI
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Sfărâmător de așchii	UN1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire