

Garant**DNMG 150608, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB725-1 Categorie: HB725-1

Sfârâmător de așchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mmAvans f : 0,05 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Sfârâmător de așchii	UM1
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB725-1

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	UNI
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire