


Garant**RC.T 0803, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260630 HB725-1
GTIN	4062406766009
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.T 0803 HB725-1 Sfărâmător de așchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMT 0803
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	UM1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Categorie	HB725-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire