

Garant
CC.T 120404, Categorie: HB725-1


Date comandă

Numărul de comandă	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB725-1 Categorie: HB725-1
 Sfârâmător de aşchii: UM1
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm
 Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	UNI
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB725-1

Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Sfărâmatör de așchii	UM1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire