

**Garant****DC.T 070204, Categorie: HB725-1****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 260452 HB725-1 |
| GTIN               | 4062406765965  |
| Clasa articolului  | 21G            |

**Descriere**

DC.T 070204 HB725-1 Categorie: HB725-1  
Sfârâmtor de aşchii: UM1  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,5 mm/rot |
| Numărul de schimbări / tăşuri                 | 2                 |
| Materialul sculei                             | Carbură           |
| Sfârâmtor de aşchii                           | UM1               |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,2 - 4 mm        |
| Rază la colț                                  | 0,4 mm            |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 50 - 250 m/min    |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie                       | HB725-1                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | DCMT 070204                        |
| Toleranță                       | M                                  |
| Condiție de tăiere              | ușor întrerupt                     |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare                           |
| Aplicația principală            | UNI                                |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |