

Garant**TC.T 110204, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110204 HB725-1 Categorie: HB725-1
Sfărâmbător de așchii: UM1
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm
Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	UM1
Toleranță	M
Aplicația principală	UNI
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Categorie	HB725-1
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire