

**Garant****SC.T 120404, Categorie: HB725-1****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 260765 HB725-1 |
| GTIN               | 4062406765750  |
| Clasa articolului  | 21G            |

**Descriere**

SC.T 120404 HB725-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB725-1

Sfărâmător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,05 - 0,5 mm/rot

**Descriere tehnică**

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 50 - 250 m/min |
| Condiție de tăiere                            | ușor întrerupt |
| Materialul sculei                             | Carbură        |
| Sfărâmător de aşchii                          | UM1            |
| Aplicația principală                          | UNI            |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare       |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4              |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SCMT 120404                        |
| Toleranță                 | M                                  |
| Adâncime de tăiere $a_p$  | 0,2 - 4 mm                         |
| Rază la colț              | 0,4 mm                             |
| Avans f                   | 0,05 - 0,5 mm/rot                  |
| Categorie                 | HB725-1                            |
| Tip produs                | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |