

Garant**SC.T 120408, Categorie: HB725-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 120408 HB725-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB725-1

Sfărâmător de aşchii: UM1

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,05 - 0,5 mm/rot

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăişuri	4
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	UM1
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm

Categorie	HB725-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Toleranță	M
Aplicația principală	UNI
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire