

**Garant****VB.T 110304, Categorie: HB725-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VB.T 110304 HB725-1 Categorie: HB725-1  
Sfârâmător de așchii: UM1  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 250 m/min

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 250 m/min
Categorie	HB725-1

Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de așchii	UM1
Aplicația principală	UNI
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire